


减压阀  
MS6-LR-1/2-D6-AS-Z  
订货号: 529992

FESTO



数据表

| 特性                      | 值                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| 规格                      | 6                                       |
| 系列                      | MS                                      |
| 控制锁                     | 可锁定旋转手柄<br>可以用附件关闭                      |
| 安装位置                    | 可选                                      |
| 结构特点                    | 减压阀，带压力表                                |
| 控制器功能                   | 输出压力常数<br>具有主压力补偿功能<br>带二级排气            |
| 压力表（模拟）或压力显示器（数字）       | 带压力表                                    |
| 工作压力                    | 0.8 bar...20 bar                        |
| 压力调节范围                  | 0.3 bar...7 bar                         |
| 最大压力迟滞                  | 0.25 bar                                |
| 标准额定流量（根据 DIN 1343 标准化） | 6500 l/min                              |
| 工作介质                    | 压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>惰性气体 |
| 工作和先导介质说明               | 可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）                   |
| 耐腐蚀等级 CRC               | 2 - 中等耐腐蚀能力                             |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性       | VDMA24364-B1/B2-L                       |
| 储存温度                    | -10 °C...60 °C                          |
| 适合食品行业使用                | 见补充材料说明                                 |
| 介质温度                    | -10 °C...60 °C                          |
| 环境温度                    | -10 °C...60 °C                          |
| 产品重量                    | 730 g                                   |
| 安装方式                    | 面板式安装<br>管式安装<br>带附件<br>要么：             |
| 气接口，气口 1                | G1/2                                    |
| 气接口，气口 2                | G1/2                                    |
| 材料说明                    | RoHS 合规                                 |
| 控制面板材料                  | PA<br>POM                               |

| 特性    | 值   |
|-------|-----|
| 密封件材料 | NBR |
| 外壳材料  | 压铸铝 |
| 膜片材料  | NBR |
| 隔离板材料 | POM |