


先导止回阀  
HGL-1/8-B  
订货号: 530030

FESTO



数据表

| 特性                  | 值                                    |
|---------------------|--------------------------------------|
| 阀功能                 | 先导单向功能                               |
| 气接口, 气口 1           | G1/8                                 |
| 气接口, 气口 2           | G1/8                                 |
| 先导气口 21             | M5                                   |
| 驱动方式                | 气动                                   |
| 安装方式                | 拧入<br>通过外螺纹                          |
| 工作压力                | 0.05 Mpa...1 Mpa<br>0.5 bar...10 bar |
| 先导压力 Mpa            | 0.2 Mpa...1 Mpa                      |
| 先导压力                | 2 bar...10 bar                       |
| 先导压力 psi            | 29 psi...145 psi                     |
| 环境温度                | -10 °C...60 °C                       |
| 工作介质                | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]     |
| 海事分类                | 参见证书                                 |
| 安装位置                | 可选                                   |
| 标准流量 1->2 (6-0)     | 430 l/min                            |
| 标准标称流量 1->2 (6-5)   | 300 l/min                            |
| 工作和先导介质说明           | 可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)               |
| 耐腐蚀等级 CRC           | 2 - 中等耐腐蚀能力                          |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L                       |
| 洁净室等级               | 4 级, 符合 ISO 14644-1                  |
| 储存温度                | -10 °C...60 °C                       |
| 介质温度                | -10 °C...60 °C                       |
| 先导介质                | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]     |
| 标称扭矩                | 3.5 Nm                               |
| 标称紧固扭矩公差            | ± 10%                                |
| 产品重量                | 20.8 g                               |
| 材料说明                | RoHS 合规                              |
| 密封件材料               | NBR                                  |
| 中空螺栓材料              | 精制铝合金<br>阳极氧化处理                      |

| 特性     | 值   |
|--------|-----|
| 释放环材料  | POM |
| 止回套管材料 | NBR |
| 摆动接头材料 | 压铸锌 |