


开关阀  
MS6N-EE-1/2-V110  
订货号: 532110

FESTO



数据表

| 特性                      | 值                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| 结构特点                    | 活塞闸阀                                         |
| 驱动方式                    | 电控                                           |
| 排气功能                    | 不带节流选项                                       |
| 手控装置                    | 锁定式<br>按钮式                                   |
| 复位类型                    | 弹簧复位                                         |
| 先导类型                    | 先导驱动                                         |
| 阀功能                     | 两位三通，常闭，单稳态                                  |
| 工作压力                    | 4 bar...18 bar                               |
| C 值                     | 29 l/sbar                                    |
| b 值                     | 0.4                                          |
| 标准额定流量（根据 DIN 1343 标准化） | 7000 l/min                                   |
| 持续通电率                   | 100%                                         |
| 线圈的特性参数                 | 110 V AC: 50/60 Hz, 启动功率 3.0 VA, 保持功率 2.4 VA |
| 允许的电压波动                 | +/- 10 %                                     |
| 工作介质                    | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>惰性气体     |
| 工作和先导介质说明               | 可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）                        |
| 耐腐蚀等级 CRC               | 2 - 中等耐腐蚀能力                                  |
| 材料说明                    | RoHS 合规                                      |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性       | VDMA24364-B2-L                               |
| 介质温度                    | -10 °C...60 °C                               |
| 防护等级                    | IP65                                         |
| 环境温度                    | -10 °C...60 °C                               |
| 适合食品行业使用                | 见补充材料说明                                      |
| 安装方式                    | 要么：<br>管式安装<br>带附件                           |
| 安装位置                    | 可选                                           |
| 流向                      | 不可逆                                          |
| 产品重量                    | 740 g                                        |
| 气接口，气口 1                | 1/2 NPT                                      |

| 特性        | 值                                           |
|-----------|---------------------------------------------|
| 气接口, 气口 2 | 1/2 NPT                                     |
| 气接口, 气口 3 | G1/2                                        |
| 先导气源      | 内先导                                         |
| 电气接口      | 类型 C<br>插头<br>符合 DIN EN 175301-803 标准<br>方形 |
| 密封件材料     | NBR                                         |
| 外壳材料      | 压铸铝                                         |