


气路板  
VABM-L1-14W-G14-10-GR  
订货号: 573506



数据表

| 特性                  | 值                                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 网格尺寸                | 16 mm                                                                             |
| 安装位置                | 可选                                                                                |
| 最大阀位数量              | 10                                                                                |
| 认证                  | c UL us - 认证 (OL)                                                                 |
| 耐腐蚀等级 CRC           | 2 - 中等耐腐蚀能力                                                                       |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                                                                 |
| 适用于锂离子电池生产          | 产品符合用于电池生产的 Festo 内部产品定义：禁止使用铜、锌、镍质量比例超过 1% 的金属。不包括钢铁中所含的镍、化学镀镍表面、印刷电路板、电缆、插头和线圈中 |
| 洁净室等级               | 6 级, 符合 ISO 14644-1                                                               |
| 储存温度                | -20 °C...60 °C                                                                    |
| 产品重量                | 1445 g                                                                            |
| 先导气口 12/14          | M5                                                                                |
| 先导排气口 82/84         | M5                                                                                |
| 气接口, 气口 1           | G1/4                                                                              |
| 气接口, 气口 2           | G1/8                                                                              |
| 气接口, 气口 3           | G1/4                                                                              |
| 气接口, 气口 4           | G1/8                                                                              |
| 气接口, 气口 5           | G1/4                                                                              |
| 材料说明                | RoHS 合规                                                                           |
| 气路板材料               | 精制铝合金                                                                             |