


联轴器
EAMC-42-50-14-20
产品代号: 533710

FESTO



技术参数

特性	值
支架直径 1	14 mm
支架直径2	20 mm
尺寸	42
装配位置	任意
最高速度	6,000 1/min
储藏温度	-25 ... 60 °C
相对空气湿度	0 - 95 %
环境温度	-25 ... 60 °C
质量惯性力矩	34.8 kgmm ²
可传递扭矩	17 Nm
产品重量	138 g
材料备注	符合 RoHS