

# 分支模块 MS12N-FRM

订货号: 535040

FESTO



## 数据表

特性	值
安装位置	可选
结构特点	分支模块
工作压力	0 bar...20 bar
在主气流方向 1->2 上的标准标称流量	25000 l/min...42000 l/min
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [-:~:]
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
储存温度	-10 °C...60 °C
介质温度	-10 °C...60 °C
环境温度	-10 °C...60 °C
气接口, 气口 4	1 NPT
外壳材料	压铸铝