


连接电缆
NEBV-S1WA25-K-10-N-LE25-S9
订货号: 575425



数据表

特性	值
基于标准	DIN 47100
电缆标识	不带标签支架
连接频率	50
产品重量	1850 g
电气接口 1, 功能	现场设备端
电气接口 1, 设计	直角式
电气接口 1, 连接类型	插座
电气接口 1, 电缆出口	直角式
电气接口 1, 连接系统	Sub-D
电气接口 1, 接口/线芯数	25
电气接口 1, 使用的接口/线芯	25
电气接口 1, 安装类型	2x 螺丝 4-40 UNC
电气接口 2, 功能	控制器端
电气接口 2, 接口类型	电缆
电气接口 2, 连接系统	开放式
电气接口 2, 接口/线芯数	25
电气接口 2, 已使用的接口/线芯数	25
工作电压范围 DC	0 V...30 V
40°C 时的额定电流	2.6 A
抗电涌性	2.4 kV
反极性保护	是
电缆长度	10 m
电缆特征	标准
电缆测试条件	测试条件按要求提供
弯曲半径, 固定电缆	42 mm
弯曲半径, 移动电缆	126 mm
电缆接头	M20x1.5
电缆直径	10.2 mm
电缆直径公差	± 0.25 mm
电缆结构	25 x 0.34 mm ²
标称导线横截面积	0.34 mm ²

特性	值
线端	直截切断
防护等级	IP65 IP67
防护等级说明	在组装好的状态下
环境温度	-35 °C...80 °C
带移动电缆的环境温度	-5 °C...80 °C
储存温度	-35 °C...80 °C
CE 认证（见合格声明）	符合欧盟 RoHS 指令
CE 标记（见合格声明）	符合英国 RoHS 指令
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
材料说明	RoHS 合规
污染等级	3
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
电缆护套材料	PVC
电缆护套颜色	灰色
外壳材料	PA66-GF30
外壳颜色	黑色
螺钉材料	钢
密封件材料	NBR
电触头材料	青铜 青铜
绝缘护套材料	PVC