


电磁阀  
VSNC-F-B52-D-N14-F8  
订货号: 577263

FESTO



数据表

| 特性                      | 值                                    |
|-------------------------|--------------------------------------|
| 阀功能                     | 两位五通双稳态                              |
| 驱动方式                    | 电控                                   |
| 宽度                      | 32 mm                                |
| 标准额定流量（根据 DIN 1343 标准化） | 1350 l/min                           |
| 工作气口                    | NAMUR 孔型                             |
| 工作电压                    | 通过电磁线圈，须另外订购                         |
| 工作压力                    | 0.15 Mpa...1 Mpa<br>1.5 bar...10 bar |
| 结构特点                    | 活塞闸阀                                 |
| 认证                      | c UL us - 认证 (OL)                    |
| 证书签发机构                  | DNVGL-TAA000011J                     |
| 排气功能                    | 带节流选项                                |
| 密封原理                    | 软密封                                  |
| 安装位置                    | 可选                                   |
| 符合标准                    | VDI/VDE 3845 (NAMUR)                 |
| 手控装置                    | 锁定式<br>按钮式                           |
| 先导类型                    | 先导驱动                                 |
| 先导气源                    | 内先导                                  |
| 流向                      | 不可逆                                  |
| 搭接                      | 正重叠                                  |
| 信号状态显示器                 | 通过附件安装                               |
| b 值                     | 0.4                                  |
| C 值                     | 5.6 l/sbar                           |
| 逆转开关时间                  | 11 ms                                |
| 持续通电率                   | 100%                                 |
| 线圈的特性参数                 | 请参阅电磁线圈，须另外订购                        |
| 工作介质                    | 压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]      |
| 工作和先导介质说明               | 可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）                |
| 耐腐蚀等级 CRC               | 2 - 中等耐腐蚀能力                          |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性       | VDMA24364-B2-L                       |
| 介质温度                    | -20 °C...60 °C                       |

| 特性        | 值              |
|-----------|----------------|
| 环境温度      | -20 °C...60 °C |
| 产品重量      | 345 g          |
| 安装方式      | 带通孔            |
| 通风接口      | 非管式            |
| 气接口, 气口 1 | 1/4 NPT        |
| 气接口, 气口 2 | NAMUR 端口模式     |
| 气接口, 气口 3 | 1/4 NPT        |
| 气接口, 气口 4 | NAMUR 端口模式     |
| 气接口, 气口 5 | 1/4 NPT        |
| 材料说明      | RoHS 合规        |
| 密封件材料     | NBR            |
| 外壳材料      | 精制铝合金          |
| 螺钉材料      | 镀锌钢            |