


电磁阀  
VSNC-F-P53E-MD-N14-FN  
订货号: 577276

FESTO



数据表

| 特性                      | 值                                  |
|-------------------------|------------------------------------|
| 阀功能                     | 三位五通中泄式                            |
| 驱动方式                    | 电控                                 |
| 宽度                      | 32 mm                              |
| 标准额定流量（根据 DIN 1343 标准化） | 1050 l/min                         |
| 工作气口                    | NAMUR 孔型                           |
| 工作电压                    | 通过电磁线圈，须另外订购                       |
| 工作压力                    | 0.3 Mpa...0.8 Mpa<br>3 bar...8 bar |
| 结构特点                    | 活塞闸阀                               |
| 复位类型                    | 弹簧复位                               |
| 证书签发机构                  | DNVGL-TAA000011J                   |
| 排气功能                    | 带节流选项                              |
| 密封原理                    | 软密封                                |
| 安装位置                    | 可选                                 |
| 符合标准                    | VDI/VDE 3845 (NAMUR)               |
| 手控装置                    | 锁定式<br>按钮式                         |
| 先导类型                    | 先导驱动                               |
| 先导气源                    | 内先导                                |
| 流向                      | 不可逆                                |
| 搭接                      | 正重叠                                |
| 信号状态显示器                 | 通过附件安装                             |
| b 值                     | 0.4                                |
| C 值                     | 4.4 l/sbar                         |
| 关闭时间                    | 103 ms                             |
| 打开时间                    | 23 ms                              |
| 逆转开关时间                  | 55 ms                              |
| 持续通电率                   | 100%                               |
| 线圈的特性参数                 | 请参阅电磁线圈，须另外订购                      |
| 工作介质                    | 压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]    |
| 工作和先导介质说明               | 可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）              |
| 耐腐蚀等级 CRC               | 2 - 中等耐腐蚀能力                        |

| 特性                | 值              |
|-------------------|----------------|
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 介质温度              | -20 °C...60 °C |
| 环境温度              | -20 °C...60 °C |
| 产品重量              | 450 g          |
| 安装方式              | 带通孔            |
| 通风接口              | 非管式            |
| 气接口，气口 1          | 1/4 NPT        |
| 气接口，气口 2          | NAMUR 端口模式     |
| 气接口，气口 3          | 1/4 NPT        |
| 气接口，气口 4          | NAMUR 端口模式     |
| 气接口，气口 5          | 1/4 NPT        |
| 材料说明              | RoHS 合规        |
| 密封件材料             | NBR            |
| 外壳材料              | 精制铝合金          |
| 螺钉材料              | 镀锌钢            |