


电磁阀
VUVS-LT20-B52-ZD-G18-F7
订货号: 577497

FESTO



数据表

特性	值
阀功能	两位五通双电控
驱动方式	电控
阀尺寸	21 mm
标准额定流量（根据 DIN 1343 标准化）	500 l/min
工作气口	G1/8
工作压力	0.15 Mpa...1 Mpa 1.5 bar...10 bar
结构特点	提动座
认证	c UL us - 认证 (OL)
公称通径	5 mm
排气功能	带节流选项
密封原理	软密封
安装位置	可选
手控装置	锁定式 按钮式
先导类型	先导驱动
先导气源	外部
流向	不可逆
搭接	重叠
先导压力 Mpa	1.5 Mpa...10 Mpa
先导压力	15 bar...100 bar
b 值	0.27
C 值	2.1 l/sbar
逆转开关时间	8 ms
0 信号的最大正向测试脉冲	1900 µs
信号为 1 的最大负向测试脉冲	2700 µs
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）
抗振性	运输应用测试，严重性等级 2，符合 FN 942017-4 和 EN 60068-2-6
耐冲击性	冲击测试，严重性等级 2，符合 FN 942017-5 和 EN 60068-2-27
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L

特性	值
洁净室等级	6 级, 符合 ISO 14644-1
介质温度	-10 °C...60 °C
先导介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
环境温度	-10 °C...60 °C
产品重量	181 g
安装方式	在气路板上 带通孔 要么:
通风接口	非管式
先导排气口 82	M5
先导排气口 84	M5
先导气口 12	M5
先导气口 14	M5
气接口, 气口 1	G1/8
气接口, 气口 2	G1/8
气接口, 气口 3	G1/8
气接口, 气口 4	G1/8
气接口, 气口 5	G1/8
材料说明	RoHS 合规
密封件材料	HNBR NBR TPE-U(PU)
外壳材料	压铸铝 带涂层
螺钉材料	镀锌钢