

紧凑型气缸
AEN-20
订货号: 536416

FESTO



数据表

特性	值
行程	1 mm...25 mm
活塞直径	20 mm
缓冲	两端带弹性缓冲环/垫
安装位置	可选
符合标准	ISO 21287
结构特点	缸径 活塞杆 缸筒型材
位置检测	通过接近开关
派生型	提高运行性能 活塞杆加长外螺纹 活塞杆上的定制螺纹 加长活塞杆 抗扭转 耐高温密封件，最高 120 °C 激光蚀刻铭牌 拉动 一端活塞杆
工作压力	0.1 Mpa...1 Mpa 1 bar...10 bar
工作模式	推 单作用 拉动
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-20 °C...120 °C
6 bar 时的理论力值，返回行程	105 N
6 bar 时的理论力值，前进行程	152 N
每个活塞杆加长 10 mm 的附加重量	6 g
每个活塞杆螺纹加长 10 mm 的附加重量	4 g
安装方式	带通孔 通过内螺纹安装 带附件 要么：

特性	值
气动接口	M5
材料说明	RoHS 合规
有环螺钉材料	钢
盖子材料	阳极氧化精制铝合金
活塞杆材料	高合金钢
缸筒材料	光滑阳极氧化精制铝合金