

电磁线圈
MSFW-24-50/60-EX
订货号: 536932

FESTO



数据表

特性	值
安装位置	可选
最短抓取时间	10 ms
持续通电率	100%
功率因数 (cos phi)	0.7
线圈的特性参数	24 V AC: 50/60 Hz, 启动功率 9.0 VA, 保持功率 7.0 VA
容许频率波动	+/- 5%
允许的电压波动	+/- 10 %
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟防爆指令 (ATEX)
欧盟境外防爆认证	EPL Dc (CN) EPL Gc (CN)
防爆	区 2 (ATEX) 防爆区 2 (CN) 区 22 (ATEX) 防爆区 22 (CN)
ATEX 气体类别	II 3G
ATEX 防尘类别	II 3D
气体防爆阻燃类型	Ex nA IIC T4 X Gc
防尘防爆阻燃类型	Ex tc IIIC T130°C X Dc IP65
防爆环境温度	-5°C <= Ta <= +40°C
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
防护等级	IP65
环境温度	-5 °C...40 °C
插座的最大紧固扭矩	0.4 Nm
产品重量	55 g
电气接口	3 针 插头针脚, 连接型式符合 Festo 标准, 用于 MSSD-F
安装方式	通过滚花螺母
材料说明	RoHS 合规
电磁线圈材料	热固性塑料 铜 钢
线圈材料	铜