


过滤器
MS12-LF-G-CUV
订货号: 537152

FESTO



数据表

特性	值
规格	12
系列	MS
安装位置	垂直 $\pm 5^\circ$
过滤等级	5 μm
冷凝水排放装置	全自动 手控装置, 非锁定式
结构特点	烧结式过滤器, 带冷凝液分离器
保护罩	集成金属滤杯
冷凝水分离程度	75 %
工作压力	2 bar...12 bar
标准额定流量 (根据 DIN 1343 标准化)	11500 l/min...14000 l/min
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:9:] 惰性气体
工作和先导介质说明	酯油 $< 0.1\text{mg}/\text{m}^3$, 符合 ISO 8573-1:2010 [:-:2] 标准
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储存温度	5 $^\circ\text{C}$...60 $^\circ\text{C}$
出口空气纯净度等级	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [6:8:4]
介质温度	5 $^\circ\text{C}$...60 $^\circ\text{C}$
环境温度	5 $^\circ\text{C}$...60 $^\circ\text{C}$
孔径	5 μm
使用寿命值	1000 hrs
产品重量	7000 g
安装方式	管式安装 通过安装支架 要么:
气接口, 气口 1	内部
气接口, 气口 2	内先导
盖子材料	PA
密封件材料	NBR
过滤器材料	烧结青铜
外壳材料	压铸铝

特性	值
碗罩材料	精制铝合金
屏幕材料	PC