

连接电缆
NEBV-S1W37-E-10-LE10
订货号: 539242



数据表

特性	值
应用领域	仅用于多针插头接口，阀岛 VTSA/VTSA-F
符合标准	DIN 47100
电缆标识	带有标签架
产品重量	947 g
电气接口 1, 功能	现场设备端
电气接口 1, 设计	直角式
电气接口 1, 连接类型	插座
电气接口 1, 电缆出口	直角式
电气接口 1, 连接系统	Sub-D
电气接口 1, 接口/线芯数	37
电气接口 1, 使用的接口/线芯	10
电气接口 1, 安装类型	3x M4 螺丝
电气接口 2, 功能	控制器端
电气接口 2, 接口类型	电缆
电气接口 2, 连接系统	开放式
电气接口 2, 接口/线芯数	10
电气接口 2, 已使用的接口/线芯数	10
工作电压范围 DC	0 V...30 V
40°C 时的额定电流	2 A
抗电涌性	1 kV
电缆长度	10 m
电缆特征	适用于拖链
电缆测试条件	测试条件按要求提供
弯曲半径, 固定电缆	30 mm
弯曲半径, 移动电缆	74 mm
电缆直径	7.4 mm
电缆结构	10 x 0.34 mm ²
标称导线横截面积	0.34 mm ²
防护等级	IP65 NEMA 4
防护等级说明	在组装好的状态下
环境温度	-5 °C...50 °C

特性	值
CE 认证（见合格声明）	符合欧盟 RoHS 指令
CE 标记（见合格声明）	符合英国 RoHS 指令
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
材料说明	RoHS 合规
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
电缆护套材料	TPE-U(PUR)
电缆护套颜色	灰色
外壳材料	PA
绝缘护套材料	PVC