


# 过滤减压阀 PCRP-64-G12-7-E-R1-M-T19 订货号: 5394679

FESTO



## 数据表

| 特性                       | 值                                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 规格                       | 64                                                                    |
| 系列                       | P                                                                     |
| 控制锁                      | 调节螺丝, 带锁                                                              |
| 安装位置                     | 垂直 +/-5°                                                              |
| 过滤等级                     | 40 µm                                                                 |
| 冷凝水排放装置                  | 手动旋转                                                                  |
| 结构特点                     | 无压力表的过滤减压阀                                                            |
| 符合标准                     | NACE MR0175/ISO 15156 (外壳和罩)                                          |
| 最大冷凝容积                   | 30 cm³                                                                |
| 控制器功能                    | 具有主压力补偿功能<br>带二级排气                                                    |
| 压力表 (模拟) 或压力显示器 (数字)     | 为 G1/4 准备                                                             |
| 工作压力                     | 0.1 Mpa...2 Mpa<br>1 bar...20 bar                                     |
| 压力调节范围                   | 0.5 bar...7 bar                                                       |
| 最大压力迟滞                   | 0.2 bar                                                               |
| 最大标准流量                   | 6750 l/min                                                            |
| 标准额定流量 (根据 DIN 1343 标准化) | 4115 l/min                                                            |
| 防爆                       | 必须遵守证书中的信息!<br>区 1 (ATEX)<br>区 2 (ATEX)<br>区 21 (ATEX)<br>区 22 (ATEX) |
| 工作介质                     | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [:-4:-]<br>惰性气体                              |
| 工作和先导介质说明                | 可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)                                                |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性      | VDMA24364 区域 III                                                      |
| 储存温度                     | -60 °C...80 °C                                                        |
| 输出口空气纯净度等级               | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                      |
| 介质温度                     | -60 °C...80 °C                                                        |
| 环境温度                     | -60 °C...80 °C                                                        |
| 产品重量                     | 1910 g                                                                |

| 特性         | 值                     |
|------------|-----------------------|
| 安装方式       | 管式安装<br>通过安装组件<br>要么： |
| 压力表接口      | G1/4                  |
| 气接口，气口 1   | G1/2                  |
| 气接口，气口 2   | G1/2                  |
| 排水螺丝材料     | 高合金不锈钢                |
| 排水螺丝的物料编号  | 1.4404/316L           |
| 过滤器支架的材料   | 压铸不锈钢                 |
| 过滤器支架的材料编号 | 1.4409/CF3M(316L)     |
| 材料说明       | RoHS 合规               |
| 安装支架材料     | 高合金不锈钢                |
| 密封件材料      | CR<br>NBR<br>VMQ      |
| 弹簧材料       | 高合金不锈钢                |
| 过滤器材料      | 高合金不锈钢                |
| 过滤器的物料编号   | 1.4404/316L           |
| 外壳材料       | 压铸不锈钢                 |
| 外壳物料编号     | 1.4409/CF3M(316L)     |
| 调节螺丝材料     | 高合金不锈钢                |
| 碗罩材料       | 压铸不锈钢                 |
| 碗罩的物料编号    | 1.4409/CF3M (316L)    |