

倍力气缸
ADNH-25- -
订货号: 539691

FESTO



数据表

特性	值
行程	5 mm...150 mm
活塞直径	25 mm
基于标准	ISO 21287
缓冲	两端带弹性缓冲环/垫
安装位置	可选
工作模式	双作用
结构特点	缸径 活塞杆 缸筒型材
位置检测	通过接近开关
派生型	活塞杆加长外螺纹 活塞杆上的定制螺纹 加长活塞杆 耐高温密封件, 最高 120 °C 激光蚀刻铭牌
工作压力	0.08 Mpa...1 Mpa 0.8 bar...10 bar
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-20 °C...120 °C
6 bar 时的理论力值, 返回行程	247 N
6 bar 时的理论力值, 前进行程	1036 N
安装方式	通过内螺纹安装 带附件 要么:
气动接口	M5
材料说明	RoHS 合规
盖子材料	精制铝合金 阳极氧化处理
密封件材料	TPE-U(PU)
外壳材料	精制铝合金 阳极氧化

特性	值
活塞杆材料	高合金钢