


减压阀集成安装
LRB-1/4-DB-7-O-K2-MINI
订货号: 540040



数据表

特性	值
规格	Mini
系列	DB
控制锁	可锁定旋转手柄
安装位置	可选
结构特点	安装气路板上 直动式活塞减压阀
控制器功能	输出压力常数 带二级排气 带回流功能
工作压力	0.15 Mpa...1 Mpa 1.5 bar...10 bar
压力调节范围 MPa	0.05 Mpa...0.7 Mpa
压力调节范围	0.4 bar...40 bar
压力调节范围 psi	7.25 psi...101.5 psi
最大压力迟滞	0.5 bar
标准额定流量（根据 DIN 1343 标准化）	1000 l/min
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [-:~:]
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	-5 °C...50 °C
环境温度	-5 °C...50 °C
产品重量	500 g
安装方式	面板式安装 带附件
气接口，气口 1	G1/2
气接口，气口 2	G1/4
螺纹插头材料	钢 镀锌
定位螺栓材料	精制铝合金
气路板材料	精制铝合金
密封圈材料	PVC
密封件材料	NBR
外壳材料	加强型聚酰胺