

小型滑台
DGSL-12- -
订货号: 543906

FESTO



数据表

特性	值
行程	10 mm...150 mm
活塞直径	16 mm
工作模式，驱动单元	联接板
缓冲	两端带短型弹性缓冲环/垫 无缓冲 两端带弹性缓冲环/垫 两端带弹性缓冲垫，且同时配备固定挡块 两端自调节渐进式液压缓冲器，带变径接头 两端渐进式液压缓冲器
安装位置	可选
导轨	笼式滚珠轴承导轨
结构特点	拨叉式 缸径 活塞杆 滑块
位置检测	通过接近开关
工作压力	0.1 Mpa...0.8 Mpa 1 bar...8 bar
最大速度	0.8 m/s
工作模式	双作用
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
洁净室等级	7 级，符合 ISO 14644-1
环境温度	0 °C...60 °C
6 bar 时的理论力值，返回行程	104 N
6 bar 时的理论力值，前进行程	121 N
备用接口	查看产品图纸
安装方式	带通孔
气动接口	M5
材料说明	RoHS 合规
盖子材料	精制铝合金
密封件材料	HNBR

特性	值
外壳材料	精制铝合金
活塞杆材料	高合金不锈钢