


角座阀
VZX-A-TS6-50-M2-V13T-16-M-90-26-PR-V4
订货号: 8060518

FESTO



数据表

特性	值
结构特点	提动阀，带膜片式驱动器
驱动方式	气动
安装位置	可选
安装方式	管式安装
线路连接	螺纹接头 G2 符合 DIN ISO 228 标准
阀功能	2/2
流向	不可逆 气体介质，在阀座上方
介质压力	0 Mpa...1.6 Mpa 0 bar...16 bar
复位类型	弹簧复位
先导类型	外部控制
气动接口	内螺纹 G1/8
工作压力	0.5 Mpa...0.7 Mpa 5 bar...7 bar 72.5 psi...101.5 psi
中等	水蒸气 惰性气体 过滤的压缩空气，过滤等级 200 µm
介质控制	开/关操作
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
最大粘度	600 mm²/s
介质温度	-10 °C...180 °C
环境温度	0 °C...60 °C
流量 Kv	68.5 m³/h
户外应用	耐候型 C1 级应用区域，符合 IEC 60654-1
材料说明	RoHS 合规
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364 区域 III
过程阀外壳材料	压铸不锈钢
过程阀外壳的材料编号	1.4409
密封件材料	NBR

特性	值
丝杆密封件材料	PTFE
阀座密封件材料	PTFE
产品重量	8095 g
认证	CRN
CE 认证（见合格声明）	符合欧盟压力设备指令
防爆	Ⅱ 1 (ATEX) Ⅱ 2 (ATEX) Ⅲ 21 (ATEX) Ⅲ 22 (ATEX)
CE 标记（见合格声明）	符合英国压力设备法规
证书签发机构	TÜV 968/V 1039.01/20
安全完整性等级 (SIL)	SIL 2
每小时的故障概率 (PFH)	1.36E-07
要求时失效概率 (PFD)	0.000595
驱动尺寸	90 mm
行程	26 mm
控制功能	通过减小弹簧力关闭，常闭
位置检测	通过机械式指示器
驱动外壳材料	压铸不锈钢
驱动器外壳的物料编号	1.4408
储存温度	-10 °C...60 °C
防护等级	IP65 IP67
活塞杆材料	高合金不锈钢
盖子材料	压铸不锈钢