

塑料气管
PFAN-3X0,5-NT
订货号: 8061167

FESTO



数据表

特性	值
外径	3 mm
流量相关弯曲半径	30 mm
内径	2.3 mm
最小弯曲半径	10 mm
使用说明	无文字的气管
工作压力时完整温度范围	-0.095 Mpa...0.6 Mpa -13.775 psi...87 psi
工作压力完整温度范围	-0.95 bar...6 bar
取决于温度的工作压力	-0.095 Mpa...1.5 Mpa -0.95 bar...15 bar -13.775 psi...217.5 psi
工作压力说明	水: 温度范围为 0 - 85°C 时, 最大值为 0.6 MPa 水蒸气: 0 - 0.15 MPa, 0 - 1.5 bar, 0 - 22 psi
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 水 (液态, 无冰) 水蒸气
材料的防火测试	UL94 V-0
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
洁净室等级	静态安装的元件, 根据 ISO 14644-1 无法进行有意义的评估
适合食品行业使用	见补充材料说明 参见合规性声明
介质温度注意事项	水蒸气: 最高 120 °C
环境温度	-20 °C...150 °C
产品重量 (取决于长度)	0.0075 kg/m
气动接口	用于快插接头外径 3 mm 用于内径 2 mm 的倒钩接头
颜色	本色
肖氏硬度	D 60 +5
材料说明	RoHS 合规
气管材料	PFA