

被动导向轴
ELFC-KF-60-500
订货号: 8062816

FESTO



数据表

特性	值
工作行程	500 mm
规格	60
安装位置	可选
导轨	循环滚珠轴承导轨
结构特点	导轨
位置检测	通过接近开关 通过电感式传感器
最大加速度	15 m/s ²
最大速度	1.5 m/s
持续通电率	100%
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364 区域 III
适用于锂离子电池生产	适用于铜/锌/镍值降低的电池生产 (F1a)
洁净室适用性, 根据ISO 14644-14	7 级, 符合 ISO 14644-1
防护等级	IP40
环境温度	0 °C...50 °C
区域 Iy 的第二力矩	441000 mm ⁴
区域 Iz 的第二力矩	542000 mm ⁴
最大力 Fy	3641 N
最大力 Fz	3641 N
最大力矩 Mx	29.1 Nm
最大力矩 My	31.8 Nm
最大力矩 Mz	31.8 Nm
电缸的最大力 Fy	600 N
电缸的最大力 Fz	1800 N
电缸的最大扭矩 Mx	29.1 Nm
电缸的最大扭矩 My	31.8 Nm
电缸的最大扭矩 Mz	31.8 Nm
转动惯量 It	29800 mm ⁴
位移力	6.75 N
参考使用寿命	5000 km
维护间隔	终生润滑

特性	值
100 km 理论寿命值的 F_y (仅供参考)	13400 N
100 km 理论寿命值时的 F_z (仅供参考)	13400 N
100 km 理论寿命值时的 M_x (仅供参考)	107 Nm
100 km 理论寿命值时的 M_y (仅供参考)	117 Nm
100 km 理论寿命值时的 M_z (仅供参考)	117 Nm
移动质量	407 g
0 mm 行程的基本重量	1029 g
每 10 m 行程的附加重量	43 g
动态偏转 (移动负载)	轴长的 0.05%, 最大 0.5 mm
静态偏转 (负载静止)	轴长的 0.1%
端盖材料	喷漆压铸铝
型材材料	阳极氧化精制铝合金
材料说明	RoHS 合规
防尘带材料	高合金不锈钢
导向滑块材料	钢
导轨材料	钢
滑块材料	压铸铝