

设定点模块 MPZ-1-24DC-SGH-6-SW

订货号: 546224

FESTO



数据表

特性	值
显示器启用的设定点	黄色 LED
准备就绪状态指示	绿色 LED
工作电压范围 DC	20 V...30 V
输入电阻, 外部设定点输入	类型 100 kOhm
设定点输入的输入电阻	3 kOhm
可调输出电压	0 V...10 V
24VDC 时的功耗	1.5 W
最大输出电流	27 mA
残余波纹	10 %
电压外部设定值输入	0 V...10 V
电源电压设定值调整	10 V...10.6 V
电源电流设定值调节	6 mA...6.36 mA
电位计外部设定点输入	2.5 kOhm...10 kOhm
认证	C-Tick
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟电磁兼容性指令
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
防护等级	IP20
环境温度	0 °C...60 °C
安装位置	可选
产品重量	80 g
接口横截面	2.5 mm ²
电气接口	螺纹端子
安装方式	通过 H 型导轨