

直行程驱动器 DLGF-...-40- -PPSA

订货号: 8063802

FESTO



数据表

特性	值
行程	50 mm...1000 mm
活塞直径	40 mm
缓冲	自调节气动终端位置缓冲
安装位置	可选
导轨	基本指南 循环滚珠轴承导轨
联轴器设计	正向锁定 (槽)
位置检测	通过接近开关
派生型	通过安装孔 无安装孔
工作压力	0.15 Mpa...0.8 Mpa 1.5 bar...8 bar
工作模式	双作用
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
洁净室适用性, 根据ISO 14644-14	6 级, 符合 ISO 14644-1
环境温度	0 °C...60 °C
缓冲长度	12.9 mm
6 bar 时的理论力值, 返回行程	754 N
6 bar 时的理论力值, 前进行程	754 N
备用接口	查看产品图纸
安装方式	通过通孔直接安装 带附件
气动接口	G1/4
材料说明	RoHS 合规 不含铜
盖子材料	涂层铸铝
密封件材料	NBR TPE-U(PU)
外壳材料	阳极氧化铝