


基本阀 LOE-D-MINI-U

订货号: 546431

FESTO



数据表

特性	值
规格	Mini
系列	D
安装位置	垂直 +/-5°
结构特点	标准比例油雾器
最大贮油量	1.52 fl oz (US)
保护罩	金属保护罩
工作压力	0 Mpa...1.6 Mpa 0 bar...16 bar 0 psi...232 psi
标准额定流量 (根据 DIN 1343 标准化)	204 ft ³ /min
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 惰性气体
工作和先导介质说明	不可用润滑介质工作
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储存温度	14 °F...140 °F
输出口空气纯净度等级	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:-] 惰性气体
介质温度	14 °F...140 °F
环境温度	14 °F...140 °F
产品重量	9.45 oz
安装方式	带附件
材料说明	RoHS 合规