



电磁阀  
CPVSC1-M4H-J-T-Q3  
订货号: 547343

FESTO



数据表

| 特性                      | 值                                           |
|-------------------------|---------------------------------------------|
| 阀功能                     | 两位五通双电控                                     |
| 驱动方式                    | 电控                                          |
| 阀尺寸                     | 10 mm                                       |
| 标准额定流量（根据 DIN 1343 标准化） | 170 l/min                                   |
| 工作气口                    | QS-3                                        |
| 工作电压                    | 5V DC                                       |
| 工作压力                    | -0.09 Mpa...0.7 Mpa<br>-0.9 bar...7 bar     |
| 结构特点                    | 活塞闸阀                                        |
| 认证                      | c UL us - 认证 (OL)                           |
| 防护等级                    | IP40                                        |
| 排气功能                    | 不带节流选项                                      |
| 密封原理                    | 软密封                                         |
| 安装位置                    | 可选                                          |
| 手控装置                    | 按钮式                                         |
| 先导类型                    | 先导驱动                                        |
| 先导气源                    | 外部                                          |
| 流向                      | 不可逆                                         |
| 搭接                      | 正重叠                                         |
| 先导压力 Mpa                | 0.3 Mpa...0.7 Mpa                           |
| 先导压力                    | 3 bar...7 bar                               |
| 逆转开关时间                  | 8 ms                                        |
| 0 信号的最大正向测试脉冲           | 500 µs                                      |
| 信号为 1 的最大负向测试脉冲         | 400 µs                                      |
| 线圈的特性参数                 | 5 V DC: 1.0 W                               |
| 工作介质                    | 压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]             |
| 工作和先导介质说明               | 可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）                       |
| 抗振性                     | 运输应用测试，严重性等级 2，符合 FN 942017-4和 EN 60068-2-6 |
| 耐冲击性                    | 冲击测试，严重性等级 2，符合 FN 942017-5 和 EN 60068-2-27 |
| 耐腐蚀等级 CRC               | 1 - 低耐腐蚀能力                                  |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性       | VDMA24364-B2-L                              |
| 介质温度                    | -5 °C...50 °C                               |

| 特性          | 值             |
|-------------|---------------|
| 环境温度        | -5 °C...50 °C |
| 产品重量        | 56.5 g        |
| 电气接口        | 2 针<br>插头     |
| 安装方式        | 带通孔           |
| 先导排气口 82/84 | 共用管线          |
| 气接口, 气口 1   | 共线            |
| 气接口, 气口 2   | QS-3          |
| 气接口 3/5 组合  | 共线            |
| 气接口, 气口 4   | QS-3          |
| 材料说明        | RoHS 合规       |
| 密封件材料       | NBR           |
| 外壳材料        | 压铸铝           |