



刹车
DACS-16-A-R3-S
订货号: 8072774

FESTO



数据表

特性	值
安装位置	可选
夹紧类型及作用方向	两侧 通过弹簧夹紧，通过压缩空气释放
位置检测	通过接近开关
安全功能	暂停和停止运动
性能等级 (PL)	停止，制动，阻止动作/1 类，性能等级 c
工作压力	0.38 Mpa...0.8 Mpa 3.8 bar...8 bar 55.1 psi...116 psi
允许的最大测试压力	8 bar
最小释放压力	3.8 bar
待夹紧的圆形材料	16 mm
认证	德国技术监督协会 (TÜV)
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟机械指令
CE 标记 (见合格声明)	符合英国机器相关规定
防爆	必须遵守证书中的信息! 区 1 (ATEX) 区 2 (ATEX) 区 21 (ATEX) 区 22 (ATEX)
证书签发机构	德国技术监督委员会 (TÜV) CA 697
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
耐腐蚀等级 CRC	3 - 高耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-20 °C...80 °C
静态抓取力	1350 N
产品重量	1483 g
安装方式	通过内螺纹安装 带附件
释放接口，夹紧装置	G1/8
材料说明	RoHS 合规
密封件材料	NBR TPE-U(PU)

特性	值
弹簧材料	高合金钢
外壳材料	钢
夹爪材料	工具钢
活塞材料	钢