

小型滑台
DGST-25- -
订货号: 8073897

FESTO



数据表

特性	值
行程	10 mm...200 mm
可调端位范围/长度, 前端	5.95 mm...47 mm
可调端位范围/长度, 后部	6.3 mm...45.4 mm
活塞直径	25 mm
工作模式, 驱动单元	联接板
缓冲	两端带短型弹性缓冲环/垫 弹性缓冲, 双面, 行程不可调节 两端带弹性缓冲环/垫 两端带弹性缓冲垫, 且同时配备固定挡块 内部液压缓冲垫
安装位置	可选
导轨	笼式滚珠轴承导轨
结构特点	双活塞 拨叉式 活塞杆 滑块
位置检测	通过接近开关
派生型	不使用以铜、锌或镍为主要成分的金属。例外情况: 钢铁所含的镍、化学镀镍的表面、印刷电路板、电缆、电插头连接器和线圈。
工作压力	0.1 Mpa...0.8 Mpa 1 bar...8 bar 14.5 psi...116 psi
最大速度	0.5 m/s...0.8 m/s
重复精度	<= 0.3 mm <= 0.02 mm
工作模式	双作用
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
适用于锂离子电池生产	产品符合用于电池生产的 Festo 内部产品定义: 禁止使用铜、锌、镍质量比例超过 1% 的金属。不包括钢铁中所含的镍、化学镀镍表面、印刷电路板、电缆、插头和线圈中
洁净室等级	6 级, 符合 ISO 14644-1
环境温度	-10 °C...60 °C

特性	值
端位的冲击能量	0.3 J...6 J
缓冲长度	1.2 mm...10 mm
最大力 Fy	1030 N...1840 N
最大力 Fz	1030 N...1840 N
最大力矩 Mx	12 Nm...20 Nm
最大力矩 My	11 Nm...21 Nm
最大力矩 Mz	11 Nm...21 Nm
6 bar 时的理论力值，返回行程	495 N
6 bar 时的理论力值，前进行程	589 N
移动质量	714 g...2418.5 g
产品重量	1463 g...5076 g
安装方式	带通孔
气动接口	G1/8
材料说明	RoHS 合规
盖子材料	精制铝合金
密封件材料	HNBR
导轨材料	POM TPE-E 高质合金钢
外壳材料	精制铝合金
活塞杆材料	高合金不锈钢