


紧凑型气缸 ADN-20- -EL-

订货号: 548214

FESTO



数据表

特性	值
行程	10 mm...300 mm
活塞直径	20 mm
活塞杆螺纹	M8
基于标准	ISO 21287
缓冲	两端带弹性缓冲环/垫
安装位置	可选
活塞杆端部	内螺纹
结构特点	缸径 活塞杆 缸筒
位置检测	通过接近开关
派生型	两端带终端锁定装置 后侧带终端锁定装置 前侧带终端锁定装置 活塞杆加长外螺纹 活塞杆上的定制螺纹 加长活塞杆 激光蚀刻铭牌
工作压力	0.25 Mpa...1 Mpa 2.5 bar...10 bar
工作模式	双作用
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-20 °C...80 °C
端位的冲击能量	0.2 J
6 bar 时的理论力值, 返回行程	141 N
6 bar 时的理论力值, 前进行程	188 N
每 10 mm 行程的额外移动质量	6 g
安装方式	通过内螺纹安装 带附件
气动接口	M5
材料说明	RoHS 合规

特性	值
盖子材料	精制铝合金 阳极氧化处理
活塞杆材料	高合金钢
缸筒材料	精制铝合金 光滑阳极氧化处理