

软启动/快速排气阀
MS6(N)-SV

订货号: 548713

FESTO



数据表

特性	值
系列	MS
规格	6
网格尺寸	62 mm
安全功能	排气 防止意外启动（增压）
强制动态说明	切换频率，一个月至少一次
结构特点	活塞闸阀 活塞阀座
驱动方式	电控
先导气源	内先导
密封原理	软密封
排气功能	不带节流选项
手控装置	无 在先导电磁阀上：不制动；在软启动/快速排气阀上：制动，自复位 在先导电磁阀上：不制动，制动；在软启动/快速排气阀上：制动，自复位
复位类型	弹簧复位
先导类型	先导驱动
阀功能	两位三通，常闭，单稳态 软启动功能
工作压力	0.3 Mpa...1 Mpa 3 bar...10 bar
压力表（模拟）或压力显示器（数字）	为 G1/4 准备 为 G1/8 准备 红/绿色刻度 通过压力传感器 带有含 LCD 显示屏的压力传感器 带压力传感器，带操作状态指示器 带压力表
标准额定流量（根据 DIN 1343 标准化）	4300 l/min...5700 l/min
持续通电率	100%
信号状态显示器	LED 浮动触点 开关输出 通过 AS-i

特性	值
线圈的特性参数	110 V AC: 50/60 Hz, 启动功率 3.0 VA, 保持功率 2.4 VA 230 V AC: 50/60 Hz, 启动功率 3.0 VA, 保持功率 2.4 VA 24 V DC: 1.5 W 24 V DC: 1.8 W
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
材料说明	RoHS 合规
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
防护等级	IP65 带插入式插座
介质温度	-10 °C...60 °C
环境温度	-10 °C...60 °C
储存温度	-10 °C...60 °C
耐冲击性	冲击测试, 严重性等级 2, 符合 FN 942017-5 和 EN 60068-2-27
抗振性	运输应用测试, 严重性等级 2, 符合 FN 942017-4和 EN 60068-2-6
认证	RCM 商标 c UL us - 认证 (OL)
KC 标记	KC-EMV
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟电磁兼容性指令 符合欧盟机械指令 符合欧盟低电压指令 符合欧盟 RoHS 指令
CE 标记 (见合格声明)	符合英国 EMC 指令 符合英国机器相关规定 符合英国 RoHS 指令
证书签发机构	IFA 1001180 Intertek UK-MCR-0086 TÜV 44 799 12 556236 000
适合食品行业使用	见补充材料说明
安装方式	管式安装 带附件 要么:
安装位置	可选
外壳材料	压铸铝
密封件材料	NBR
活塞杆材料	高合金不锈钢