


AS-I 模块
VAEM-S6-S-FAS-4-4E
订货号: 549044

FESTO



数据表

特性	值
现场总线接口	插座, M12x1, 4 针 插头, M12x1, 4 针
针对设备的诊断	短路/输入过载 欠电压 通过外围设备的故障信息
安装位置	可选
最大阀位数量	2, 带双稳态阀 4, 带单稳态阀
最大阀线圈数	4
反极性保护	用于所有电气操作电压连接
操作员控制装置	DIL 开关
每个设备的从设备数量	1
直流工作电压, AS-interface	26.5 V...31.6 V
负载电压说明	通过负载电压接口 (24 V DC)
负载电压范围 DC	21.6 V...26.4 V
最大输出数量	4
最大输入数量	4
标称直流工作电压, AS-interface	26.5 V
标称负载电压 DC	24 V
标称工作电压 DC	24 V
残余波纹, AS 接口	$\leq 20 \text{ mVss}$
残余波纹, 负载电压	4 Vpp
开关电平	信号 0: $\leq 5 \text{ V}$ 信号 1: $\geq 11 \text{ V}$
允许的电压波动	$\pm 10 \%$
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟电磁兼容性指令 符合欧盟低电压指令
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储存温度	-20 °C...60 °C
相对空气湿度	0 - 90%
防护等级	IP65 在组装好的状态下

特性	值
环境温度	-5 °C...50 °C
产品重量	300 g
电气控制	现场总线
输入的开关逻辑	PNP（正切换）
电气接口	通过 CPX
编址范围	1 ... 31 (0) 使用 AS-I 接口编址设备进行设置
现场总线接口电气隔离	光耦合器
LED 显示屏，总线专用	AS-i: AS 接口模式 辅助/电源: AS-I 接口电源 故障: AS 接口故障
LED 显示屏，产品特点	0 ... 7: 输入的切换状态 12/14: 阀的切换状态（在阀上）
产品标识	ID1=Fh ID2=Eh IO 代码: 7h 型材: S-7.A.7
密封件材料	NBR PUR
外壳材料	PA
材料说明	RoHS 合规