


减压阀
LR-1/8-F
订货号: 552420

FESTO



数据表

特性	值
控制锁	可锁定旋转手柄
安装位置	可选
结构特点	膜片调节器 带贯穿进气
控制器功能	输出压力常数 具有主压力补偿功能 带二级排气
压力表（模拟）或压力显示器（数字）	为 G1/8 准备
压力调节范围	0.5 bar...12 bar
入口压力 1	1 bar...20 bar
最大压力迟滞	0.2 bar
标准额定流量（根据 DIN 1343 标准化）	420 l/min
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:::]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储存温度	-10 °C...80 °C
介质温度	-10 °C...80 °C
环境温度	-10 °C...80 °C
产品重量	120 g
安装方式	面板式安装 带附件
气接口，气口 1	G1/8
气接口，气口 2	G1/8
密封件材料	NBR
外壳材料	铜合金