



# 增压缸

## DPA-100-10-CRVZS20

订货号: 552936

FESTO



## 数据表

| 特性                | 值                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------|
| 活塞直径              | 100 mm                                                 |
| 体积                | 20 l                                                   |
| 安装位置              | 下部冷凝水排放装置                                              |
| 结构特点              | 双活塞式增压阀<br>带贮气罐<br>通过压力表<br>带单向阀                       |
| 压力表（模拟）或压力显示器（数字） | 带压力表                                                   |
| 输出压力 2            | 0.4 Mpa...1 Mpa<br>4 bar...10 bar<br>58 psi...145 psi  |
| 工作压力              | 0.2 Mpa...0.8 Mpa<br>2 bar...8 bar<br>29 psi...116 psi |
| 压力调节范围 MPa        | 0.4 Mpa...1 Mpa                                        |
| 压力调节范围            | 4 bar...10 bar                                         |
| 压力调节范围 psi        | 58 psi...145 psi                                       |
| 入口压力 1            | 2 bar...8 bar                                          |
| 气源压力 1 MPa        | 0.2 Mpa...0.8 Mpa                                      |
| 气源压力 1 psi        | 29 psi...116 psi                                       |
| CE 认证（见合格声明）      | 符合欧盟压力设备指令                                             |
| CE 标记（见合格声明）      | 符合英国压力设备法规                                             |
| 工作介质              | 压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:3:4]                        |
| 工作和先导介质说明         | 不可用润滑介质工作                                              |
| 耐腐蚀等级 CRC         | 2 - 中等耐腐蚀能力                                            |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                                      |
| 储存温度              | 5 °C...60 °C                                           |
| 环境温度              | 5 °C...60 °C                                           |
| 冷凝水排放装置的最大紧固扭矩    | 27 Nm                                                  |
| 产品重量              | 30000 g                                                |
| 安装方式              | 通过沟槽螺母                                                 |

| 特性        | 值       |
|-----------|---------|
| 气接口, 气口 1 | QS-16   |
| 气接口, 气口 2 | KD4     |
| 气接口, 气口 3 | 消声器     |
| 材料说明      | RoHS 合规 |
| 储气罐材料     | 高合金不锈钢  |