


连接电缆
NEBC-R3G8-KS-0.2-N-S-R3G8-ET
订货号: 8082383

FESTO



数据表

特性	值
电缆标识	不带标签支架
产品重量	15 g
电气接口 1, 功能	现场设备端
电气接口 1, 设计	直角式
电气接口 1, 连接类型	插头
电气接口 1, 电缆出口	直列式
电气接口 1, 连接系统	RJ45
电气接口 1, 接口/线芯数	8
电气接口 1, 使用的接口/线芯	8
电气接口 2, 功能	控制器端
电气接口 2, 设计	直角式
电气接口 2, 接口类型	插头
电气接口 2, 电缆出口	直列式
电气接口 2, 连接系统	RJ45
电气接口 2, 接口/线芯数	8
电气接口 2, 已使用的接口/线芯数	8
工作电压范围 DC	0 V...50 V
40°C 时的额定电流	1.5 A
抗电涌性	2.5 kV
护罩	是
电缆长度	0.2 m
电缆特征	标准
电缆测试条件	测试条件按要求提供
弯曲半径, 固定电缆	24 mm
电缆直径	5 mm
电缆结构	4 x 2 x 0.16 mm ²
标称导线横截面积	0.16 mm ²
防护等级	IP20
防护等级说明	在组装好的状态下
环境温度	-20 °C...60 °C
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟 RoHS 指令

特性	值
CE 标记（见合格声明）	符合英国 RoHS 指令
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
材料说明	RoHS 合规
污染等级	2
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无耐腐蚀能力
电缆护套材料	PVC
电缆护套颜色	灰色
外壳材料	PVC
外壳颜色	灰色
绝缘护套材料	PVC