


悬臂式电缸

ELCC-TB-KF-90-500-0H-P0-CR

订货号: 8082401

FESTO



数据表

特性	值
驱动小齿轮的有效直径	50.93 mm
工作行程	500 mm
规格	90
行程余量	0 mm
齿形带齿距	5 mm
安装位置	可选
导轨	循环滚珠轴承导轨
结构特点	机电悬臂式电缸
最大加速度	30 m/s ²
最大速度	5 m/s
重复精度	±0.05 mm
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
防护等级	IP20
环境温度	-10 °C...60 °C
区域 Iy 的第二力矩	2667900 mm ⁴
区域 Iz 的第二力矩	2049490 mm ⁴
最大驱动扭矩	33 Nm
最大力 Fy	13957 N
最大力 Fz	13523 N
最大力矩 Mx	167 Nm
最大力矩 My	1300 Nm
最大力矩 Mz	1233 Nm
最大进给力 Fx	1200 N
每米行程的惯性动量 JH	62.9 kgcm ²
每公斤工作负载的转动惯量 JI	6.5 kgcm ²
惯性动量 JO	55.2 kgcm ²
进给常数	160 mm/r
参考使用寿命	5000 km
润滑间隔取决于工作距离	1000 km
0 mm 行程的移动质量	5487 g

特性	值
每 10 mm 行程的额外移动质量	97 g
0 mm 行程的基本重量	14787 g
每 10 m 行程的附加重量	97 g
端盖材料	阳极氧化精制铝合金
型材材料	阳极氧化精制铝合金
材料说明	RoHS 合规
驱动头材料	阳极氧化精制铝合金
导轨材料	轧钢, 带 Corrotect 涂层
外壳材料	高合金不锈钢
滑块材料	阳极氧化压铸铝
齿形带夹紧件材料	阳极氧化精制铝合金
齿形带材料	聚氯乙烯, 带玻璃纤维和尼龙涂层