

悬臂式电缸
ELCC-TB-KF-110-200-0H-P0-CR
订货号: 8082409

FESTO



数据表

特性	值
驱动小齿轮的有效直径	68.755 mm
工作行程	200 mm
规格	110
行程余量	0 mm
齿形带齿距	8 mm
安装位置	可选
导轨	循环滚珠轴承导轨
结构特点	机电悬臂式电缸
最大加速度	30 m/s ²
最大速度	5 m/s
重复精度	±0.05 mm
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
防护等级	IP20
环境温度	-10 °C...60 °C
区域 Iy 的第二力矩	6830570 mm ⁴
区域 Iz 的第二力矩	4925970 mm ⁴
最大驱动扭矩	90 Nm
最大力 Fy	20596 N
最大力 Fz	20022 N
最大力矩 Mx	317 Nm
最大力矩 My	2368 Nm
最大力矩 Mz	2286 Nm
最大进给力 Fx	2500 N
每米行程的惯性动量 JH	174.9 kgcm ²
每公斤工作负载的转动惯量 JI	11.8 kgcm ²
惯性动量 JO	157.1 kgcm ²
进给常数	216 mm/r
参考使用寿命	5000 km
润滑间隔取决于工作距离	1000 km
0 mm 行程的移动质量	10017 g

特性	值
每 10 mm 行程的额外移动质量	148 g
0 mm 行程的基本重量	27299 g
每 10 m 行程的附加重量	148 g
端盖材料	阳极氧化精制铝合金
型材材料	阳极氧化精制铝合金
材料说明	RoHS 合规
驱动头材料	阳极氧化精制铝合金
导轨材料	轧钢，带 Corrotect 涂层
外壳材料	高合金不锈钢
滑块材料	阳极氧化压铸铝
齿形带夹紧件材料	阳极氧化精制铝合金
齿形带材料	聚氯乙烯，带玻璃纤维和尼龙涂层