

球阀  
VZBE-3-WA-63-T-2-F0710-M-V15V15  
订货号: 8089064

FESTO



数据表

| 特性                   | 值                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------|
| 结构特点                 | 两通球阀，带有手柄                                                  |
| 驱动方式                 | 机械                                                         |
| 密封原理                 | 软密封                                                        |
| 安装位置                 | 可选                                                         |
| 安装方式                 | 管式安装                                                       |
| 过程阀连接                | 焊接端，根据 ASME B16.11                                         |
| 开关位置指示器              | 插槽方向 = 流向                                                  |
| 法兰孔型                 | F07<br>F10                                                 |
| 内径                   | 76 mm                                                      |
| 公称通径 DN              | 80                                                         |
| 阀功能                  | 2/2                                                        |
| 流向                   | 可逆                                                         |
| 标称压力 PN              | 63                                                         |
| 差压/额定压力时过程阀 PN 的起动扭矩 | 103 Nm                                                     |
| 基于标准                 | ASME B16.11<br>ISO 5211                                    |
| 中等                   | 水蒸气<br>压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [:-:-]<br>惰性气体<br>水<br>中性流体 |
| 介质温度                 | -20 °C...200 °C                                            |
| 流量 Kv                | 995 m³/h                                                   |
| 材料说明                 | RoHS 合规                                                    |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性    | VDMA24364 区域 III                                           |
| 外壳材料                 | 压铸不锈钢                                                      |
| 外壳物料编号               | 1.4408/CF8M                                                |
| 阀座密封件材料              | 改性聚四氟乙烯                                                    |

| 特性           | 值                                                                                                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 密封件材料        | FPM<br>PTFE                                                                                            |
| 滚珠材料         | 压铸不锈钢                                                                                                  |
| 滚珠的物料编号      | 1.4408/CF8M                                                                                            |
| 轴材料          | 高合金不锈钢                                                                                                 |
| 编号轴材料        | 1.4401                                                                                                 |
| 产品重量         | 10300 g                                                                                                |
| 认证           | CRN                                                                                                    |
| CE 认证（见合格声明） | 符合欧盟压力设备指令                                                                                             |
| 防爆           | <div> <div>☑ 1 (ATEX)</div> <div>☑ 2 (ATEX)</div> <div>☑ 21 (ATEX)</div> <div>☑ 22 (ATEX)</div> </div> |
| 耐腐蚀等级 CRC    | 4 - 极高的耐腐蚀能力                                                                                           |