

紧凑型气缸  
AEN-S-50-10-A-P-A  
订货号: 8092153

FESTO



数据表

| 特性                  | 值                                    |
|---------------------|--------------------------------------|
| 行程                  | 10 mm                                |
| 活塞直径                | 50 mm                                |
| 缓冲                  | 两端带弹性缓冲环/垫                           |
| 安装位置                | 可选                                   |
| 工作模式                | 推                                    |
| 活塞杆端部               | 外螺纹                                  |
| 结构特点                | 缸径<br>活塞杆                            |
| 位置检测                | 通过接近开关                               |
| 派生型                 | 一端活塞杆                                |
| 工作压力                | 0.04 Mpa...1 Mpa<br>0.4 bar...10 bar |
| 工作介质                | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]     |
| 工作和先导介质说明           | 可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)               |
| 耐腐蚀等级 CRC           | 1 - 低耐腐蚀能力                           |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L                       |
| 环境温度                | 0 °C...60 °C                         |
| 端位的冲击能量             | 1 J                                  |
| 6 bar 时的理论力值, 返回行程  | 66.2 N                               |
| 6 bar 时的理论力值, 前进行程  | 1106 N                               |
| 0 mm 行程的移动质量        | 104 g                                |
| 每 10 mm 行程的额外移动质量   | 16 g                                 |
| 0 mm 行程的基本重量        | 324 g                                |
| 每 10 m 行程的附加重量      | 63 g                                 |
| 安装方式                | 带通孔<br>通过内螺纹安装<br>带附件<br>要么:         |
| 气动接口                | G1/8                                 |
| 材料说明                | RoHS 合规                              |
| 盖子材料                | 阳极氧化精制铝合金                            |
| 动态密封件材料             | TPE-U(PU)                            |
| 外壳材料                | 阳极氧化精制铝合金                            |

| 特性    | 值      |
|-------|--------|
| 活塞杆材料 | 高合金不锈钢 |