

存储卡
CAMC-M-MS-G32-G2
订货号: 8094425

FESTO



数据表

特性	值
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-25 °C...85 °C
材料说明	RoHS 合规
内存容量	32 GB
使用说明	该设备专门为工业和商业用途而开发、设计和制造。该设备尚未被授权以供私人使用。
设计	microSDHC
结构特点	MLC
速度等级	等级 10
最大读取速度	70 MB/s
最大写入速度	50 MB/s
写入/擦除周期数	96 TBW