

联轴器
EAMD-19-15-10-8X10
订货号: 557998

FESTO



数据表

特性	值
安装直径 1	10 mm
安装直径 2	8 mm
规格	19
标称长度	15 mm
安装位置	可选
最大转速	10000 1/min
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
储存温度	-25 °C...60 °C
相对空气湿度	0 - 95%
环境温度	-25 °C...60 °C
惯性动量	0.445 kgmm ²
可传递的扭矩	2 Nm
产品重量	13 g
材料说明	RoHS 合规