

**插入式轴套**  
**NPQM-D-S10-E-P10**  
订货号: 558814

**FESTO**



**数据表**

| 特性                  | 值                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------|
| 规格                  | 标准                                            |
| 公称通径                | 8 mm                                          |
| 工作压力时完整温度范围         | -0.095 Mpa...1.6 Mpa<br>-13.775 psi...232 psi |
| 工作压力完整温度范围          | -0.95 bar...16 bar                            |
| 工作介质                | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]              |
| 工作和先导介质说明           | 可用润滑介质工作                                      |
| 耐腐蚀等级 CRC           | 1 - 低耐腐蚀能力                                    |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                             |
| 环境温度                | -20 °C...70 °C                                |
| 产品重量                | 11 g                                          |
| 气接口, 气口 1           | 插入式轴套 QS-10                                   |
| 气接口, 气口 2           | 插入式轴套 QS-10                                   |
| 材料说明                | RoHS 合规                                       |
| 外壳材料                | 镀镍黄铜                                          |