

圆形气缸
DSNU-63-50-PPS-A
订货号: 559327

FESTO



数据表

特性	值
行程	50 mm
活塞直径	63 mm
活塞杆螺纹	M16x1.5
缓冲	自调节气动终端位置缓冲
安装位置	可选
结构特点	缸径 活塞杆 缸筒
位置检测	通过接近开关
工作压力	0.1 Mpa...1 Mpa 1 bar...10 bar
工作模式	双作用
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-20 °C...80 °C
缓冲长度	21 mm
6 bar 时的理论力值, 返回行程	1681.9 N
6 bar 时的理论力值, 前进行程	1870.3 N
移动质量	584 g
产品重量	1665 g
安装方式	带附件
气动接口	G3/8
材料说明	RoHS 合规
盖子材料	精制铝合金
密封件材料	NBR TPE-U(PU)
活塞杆材料	高合金钢
缸筒材料	高合金不锈钢