


双活塞气缸  
DGTZ-GF-16-40-J-T-P-A  
订货号: 8103430

FESTO



数据表

| 特性                    | 值                                     |
|-----------------------|---------------------------------------|
| 行程                    | 40 mm                                 |
| 可调端位范围/长度             | 10 mm                                 |
| 活塞直径                  | 16 mm                                 |
| 工作模式，驱动单元             | 两个联接板                                 |
| 缓冲                    | 两端带弹性缓冲环/垫                            |
| 安装位置                  | 可选                                    |
| 导轨                    | 滑动轴承导轨                                |
| 结构特点                  | 导轨                                    |
| 位置检测                  | 通过接近开关                                |
| 工作压力                  | 0.12 Mpa...0.8 Mpa<br>1.2 bar...8 bar |
| 工作模式                  | 双作用                                   |
| 工作介质                  | 压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]       |
| 工作和先导介质说明             | 可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）                 |
| 耐腐蚀等级 CRC             | 1 - 低耐腐蚀能力                            |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性     | VDMA24364 区域 III                      |
| 洁净室等级                 | 6 级，符合 ISO 14644-1                    |
| 环境温度                  | -10 °C...80 °C                        |
| 端位的冲击能量               | 0.15 Nm                               |
| 最大有效负载取决于指定距离 xs 下的行程 | 12.3 N                                |
| 6 bar 时的理论力值，返回行程     | 181 N                                 |
| 6 bar 时的理论力值，前进行程     | 181 N                                 |
| 移动质量                  | 197 g                                 |
| 产品重量                  | 510 g                                 |
| 气动接口                  | M5                                    |
| 材料说明                  | RoHS 合规                               |
| 盖子材料                  | 精制铝合金                                 |
| 密封件材料                 | NBR                                   |
| 外壳材料                  | 阳极氧化精制铝合金                             |
| 活塞杆材料                 | 高合金不锈钢                                |