



小型滑台 EGSL-BS-75-300-20P

订货号: 559342

FESTO



数据表

特性	值
工作行程	300 mm
规格	75
沿 Z 轴的移动平行度	0.12 mm
平行度	0.15 mm
理论反向间隙	50 μm
丝杆直径	20 mm
丝杆螺距	20 mm/r
安装位置	可选
导轨	笼式滚珠轴承导轨
结构特点	电动小型滑台 导轨 带滚珠丝杆传动
电机类型	步进电机 伺服电机
丝杆类型	滚珠丝杆传动
位置检测	通过接近开关
最大加速度	25 m/s ²
最大速度	1.3 m/s
重复精度	±0.015 mm
持续通电率	100%
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
声压级	65 dB(A)
防护等级	IP40
环境温度	0 °C...60 °C
持续进给力	300 N
最大驱动扭矩	2.231 Nm
最大力 F _y	555 N
最大力 F _z	555 N
最大力矩 M _x	46.4 Nm
最大力矩 M _y	36.5 Nm
最大力矩 M _z	36.5 Nm

特性	值
驱动轴的最大径向力	300 N
最大进给力 Fx	450 N
与负载无关的摩擦扭矩	0.155 Nm
参考值有效负载, 水平	14 kg
有效负载参考值, 垂直	14 kg
每公斤工作负载的转动惯量 J _L	0.1013 kgcm ²
惯性动量 J ₀	1.3459 kgcm ²
进给常数	20 mm/r
维护间隔	终生润滑
移动质量	3440 g
产品重量	8050 g
安装方式	通过内螺纹安装 通过定位套 带附件
材料说明	RoHS 合规
盖子材料	压铸铝 带涂层
导轨材料	轧钢
外壳材料	精制铝合金 阳极氧化
联接板材料	精制铝合金 阳极氧化处理
心轴螺母材料	轧钢
丝杆材料	轧钢