

保护罩 VMPAL-KM-SD25-IP67-0

订货号: 560428

FESTO



数据表

特性	值
产品重量	100 g
电气接口	预装配
许用的电缆直径	5 mm...13 mm
接口横截面	0.2 mm ² ...0.5 mm ²
防护等级	IP67 符合 IEC 60529 标准
环境温度	-5 °C...80 °C
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟 RoHS 指令
CE 标记 (见合格声明)	符合英国 RoHS 指令
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
材料说明	RoHS 合规
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力