

导向杆气缸
DGRF-C-GF-20- -P
订货号: 562216

FESTO



数据表

特性	值
行程	10 mm...400 mm
活塞直径	20 mm
工作模式，驱动单元	联接板
缓冲	两端带弹性缓冲环/垫
安装位置	可选
导轨	滑动轴承导轨
结构特点	导轨
派生型	适合未润滑的工作
工作压力	0.2 Mpa...1 Mpa 2 bar...10 bar
工作模式	双作用
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）
耐腐蚀等级 CRC	3 - 高耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
适合食品行业使用	见补充材料说明
环境温度	-20 °C...80 °C
端位的冲击能量	0.2 J
6 bar 时的理论力值，返回行程	141 N
6 bar 时的理论力值，前进行程	189 N
扭转间隙	0.125 deg
0 mm 行程的移动质量	417 g
每 10 mm 行程的额外移动质量	37.7 g
0 mm 行程的基本重量	885 g
每 10 m 行程的附加重量	52 g
安装方式	带通孔 通过内螺纹安装 要么：
气动接口	M5
材料说明	RoHS 合规
盖子材料	精制铝合金
导向杆材料	高合金不锈钢

特性	值
外壳材料	精制铝合金
活塞杆材料	高合金不锈钢
缸筒材料	精制铝合金