

接头
NLFA-D-U14-K3.2-PP-P10
订货号: 8104287

FESTO



数据表

特性	值
包规格	10
结构特点	通过夹紧接口安装气管
设计	直列式设计
规格	ø 8 mm
流体接口	UNF1/4-28
流体接口 2	用于气管外径 3.2 mm (1/8")
中等	液体 气态介质
介质说明	遵守与介质接触的材料的耐受性
工作压力时完整温度范围	-0.075 Mpa...0.6 Mpa -10.875 psi...87 psi
工作压力完整温度范围	-0.75 bar...6 bar
介质温度	0 °C...50 °C
环境温度	0 °C...50 °C
储存温度	-20 °C...70 °C
密封原理	硬
安装位置	可选
标称扭矩	15 Ncm
标称紧固扭矩公差	± 15%
产品重量	0.44 g
接触介质的材料	PP
旋入螺钉的材料	加强型聚酰胺
材料说明	RoHS 合规
适合食品行业使用	见补充材料说明
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
使用说明	参见应用说明 (可访问 festo.com 上的支持门户获取)