

扁平型气缸
DPCA-...-...-1/2"- -
订货号: 8104871

FESTO



数据表

特性	值
行程	0.0625 in...4 in
活塞直径	1/2"
活塞杆螺纹	8-32 UNC-2B 8-32 UNC-2A
缓冲	无缓冲 两端带弹性缓冲环/垫 弹性缓冲环/板, 正面 弹性缓冲环/板, 后侧
安装位置	可选
工作模式	双作用 推 单作用 拉动
活塞杆端部	外螺纹 内螺纹
结构特点	缸径 活塞杆 缸筒
位置检测	通过接近开关
派生型	加强耐化性 双端活塞杆 两端中空活塞杆 附加 PTFE 活塞导向
工作压力	15 psi...150 psi
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
环境温度	-25.6 °F...250 °F
产品重量	0.08 lb...0.46 lb
安装方式	端盖上带有 90° 旋转球铰 端盖上带有旋转球铰 带端盖旋转 U 型夹, 90° 旋转 端盖上有摆动式双耳环安装件 带通孔 带附件 要么:

特性	值
气动接口	内螺纹 M5 内螺纹 10-32 UNF-2B
材料说明	RoHS 合规
盖子材料	精制铝合金
动态密封件材料	FPM NBR
活塞杆材料	高合金钢
缸筒材料	精制铝合金