

气路板模块
CPX-P-AB-2XKL-8POL
订货号: 565704



数据表

特性	值
尺寸（宽x长x高）	（包括互连模块和连接技术） 50 x 107 x 70 mm
安装方式	在互连模块 CPX-M-GE..上
产品重量	100 g
环境温度	-5 °C...50 °C
储存温度	-20 °C...70 °C
相对空气湿度	95 % 无冷凝
防护等级	IP20
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力 （安装时）
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364 区域 III
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	加强型聚酰胺
电气接口	8 针/8 针