

电磁线圈
VACC-S13-18-K4-27U-EX4ME
订货号: 8109400



数据表

特性	值
驱动方式	电控
安装位置	可选
开关位置指示器	否
持续通电率	100%
绝缘材料等级	H
线圈的特性参数	60 V AC: 40/65 Hz, 功率 1.8 VA 60 V DC: 1.8 W
允许的电压波动	-15%/+10%
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟防爆指令 (ATEX) 符合欧盟 RoHS 指令
CE 标记 (见合格声明)	符合英国防爆相关法规 (UK-X) 符合英国的 RoHS 法规 (UK-R)
欧盟境外防爆认证	EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (GB) EPL Gb (IECEx)
防爆	Ⅰ区 (ATEX) 防爆区 1 (IEC-EX) 1 区 (UKEX) Ⅱ区 (ATEX) Ⅱ区 21 (ATEX) 防爆区 21 (IEC-EX) 21 区 (UKEX) Ⅱ区 22 (ATEX)
证书签发机构	BVS 15ATEXE029X IECEx BVS 15.0075X TÜV 21 UKEX 7015 X
ATEX 气体类别	II 2G
ATEX 防尘类别	II 2D
气体防爆阻燃类型	Ex eb mb IIC T* Gb
防尘防爆阻燃类型	Ex tb IIIC T*°C Db
防爆环境温度	T4/T130°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T5/T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T6/T85°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
防护等级	IP65

特性	值
产品重量	330 g
电气接口	端子盒，电缆接入螺纹 M20x1.5
材料说明	RoHS 合规