


角行程驱动器  
DSM-32-270-P1-A-B  
订货号: 566209

FESTO



数据表

| 特性                  | 值                                    |
|---------------------|--------------------------------------|
| 规格                  | 32                                   |
| 缓冲角度                | 6.5 deg                              |
| 旋转角度调节范围            | 0 deg...246 deg                      |
| 摆角                  | 0 deg...246 deg                      |
| 缓冲                  | 两端带弹性缓冲垫, 且同时配备固定挡块                  |
| 安装位置                | 可选                                   |
| 微调                  | -6 deg                               |
| 工作模式                | 双作用                                  |
| 结构特点                | 叶片                                   |
| 位置检测                | 通过接近开关                               |
| 工作压力                | 0.15 Mpa...1 Mpa<br>1.5 bar...10 bar |
| 6 bar 时的最大摆动频率      | 2 Hz                                 |
| 工作介质                | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]     |
| 耐腐蚀等级 CRC           | 0 - 无耐腐蚀能力                           |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                    |
| 环境温度                | -10 °C...60 °C                       |
| 最大轴向力               | 75 N                                 |
| 最大径向力               | 200 N                                |
| 6bar 时理论扭矩          | 10 Nm                                |
| 允许的转动惯量             | 0.075 kgm <sup>2</sup>               |
| 产品重量                | 1475 g                               |
| 安装方式                | 通过内螺纹安装                              |
| 气动接口                | G1/8                                 |
| 材料说明                | RoHS 合规                              |
| 驱动轴材料               | 钢<br>镀镍                              |
| 密封件材料               | TPE-U(PU)                            |
| 外壳材料                | 精制铝合金                                |